

品番：EA903A-14

品名：2.14m はしご兼用脚立(ワイド`ステップ` / 伸縮脚)



販売価格	33,700円(税抜)／ 37,070円(税込)		
カタログ価格	33,700円(税抜)／ 37,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/06 16:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様



型番
段数

最大使用荷重
100kg



60mm

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	GUS210
天板高さ(m)	1.84～2.14	段数	7
重量(kg)	12.6kg	天板サイズ(mm)	234×160
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	637×169×1965	設置寸法(W)×(D)mm	637～689×1304～1484
材質	支柱・天板・踏ざん・伸縮脚:アルミ 回転金具・開き止め金具:スチール 支柱端具:塩ビ	最大使用荷重	100kg
踏みざん幅	60mm		

伸縮脚297mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
アルミ合金製
立ったまま伸縮脚の調整ができます。
伸縮脚は6mmピッチで調整可能

代替品

品番	EA903AD-220A
コメント	仕様ご確認下さい。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.