

品番：EA903A-22

品名：2.43-2.87m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ°)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 90,800円(税抜)／99,880円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 90,800円(税抜)／99,880円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/11/24 09:11現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1818ページ                      |      |   |



最大使用荷重  
100kg



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

|                       |                                                |               |                   |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| メーカー                  | アルインコ (ALINCO)                                 | 型番            | GUD270            |
| 天板高さ(m)               | 2.43～2.87                                      | 段数            | 9                 |
| 重量(kg)                | 15.7                                           | 天板サイズ(W×D)mm  | 234×160           |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 740×172×2582                                   | 設置寸法(W)×(D)mm | 740～816×1664～1929 |
| 材質                    | 支柱・天板・踏ざん・伸縮脚:アルミ<br>回転金具・開き止め:スチール<br>支柱端具:塩ビ | 最大使用荷重        | 100kg             |
| 踏みざん幅                 | 60mm                                           |               |                   |

伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化と踏みざん幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。

本体を持ち上げ、操作レバーを引くと伸縮脚の長さが調整できます。

代替品

|      |            |
|------|------------|
| 品番   | EA903A-22A |
| コメント | 操作部一部変更    |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.