

品番：EA903A-23

品名：2.73-3.17m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ°)



販売価格	105,500円(税抜)／116,050円(税込)		
カタログ価格	105,500円(税抜)／116,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/24 09:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1818ページ		



最大使用荷重
100kg



こちらの商品は大形商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	GUD300
天板高さ(m)	2.73～3.17	段数	10
重量(kg)	19.0	天板サイズ(W×D)mm	234×160
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	791×172×2890	設置寸法(W)×(D)mm	791～867×1844～2109
材質	支柱・天板・踏ざん・伸縮脚:アルミ 回転金具・開き止め:スチール 支柱端具:塩ビ	最大使用荷重	100kg
踏みざん幅	60mm		

伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化と踏みざん幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。

本体を持ち上げ、操作レバーを引くと伸縮脚の長さが調整できます。

代替品

品番	EA903A-23A
コメント	操作部一部変更



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.