

品番：EA903A-24A

品名：3.31-3.75m 脚立(伸縮調整脚/ワイドステップ°)



販売価格	161,300円(税抜) / 177,430円(税込)		
カタログ価格	161,300円(税抜) / 177,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/12 17:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1768ページ		



最大使用荷重
100kg



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	GUD360X
天板高さ(m)	3.32~3.76	段数	12
重量(kg)	23.8	天板サイズ(W×D)mm	234×160
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	894×172×3508	設置寸法(W)×(D)mm	894~970×2205~2471
材質	支柱・天板・踏ざん・伸縮脚:アルミ 回転金具・開き止め:スチール 支柱端具:塩ビ	最大使用荷重	100kg
踏みざん幅	60mm		
アルミ合金製			
伸縮脚435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。			
立ったままの本体を持ち上げ、操作レバーを引くと伸縮脚の長さが調整できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

