

品番 : EA903AB-60A

品名 : 0.53m 専用脚立(ワイドステップ°)



販売価格	18,900円(税抜)／20,790円(税込)		
カタログ価格	18,900円(税抜)／20,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/07 07:03現在)		
商品入数	1	販売単位	脚
カタログページ			



最大使用荷重
130kg



仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	JAG60C
天板高さ(m)	0.53	段数	2
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	573×168×426	設置寸法(W)×(D)mm	426×455
重量(kg)	2.7	最大使用荷重	130kg
踏ざん幅	40mm	踏ざん間隔	298mm
天板サイズ	257×160mm		
アルミ合金製(アルマイト加工)			
バーを持ち上げるだけで簡単に収納できます。			
デザイン性と作業性を両立させた脚立です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.