


品番：EA903AF-6


品名：520x350mmx0.78m/3段 踏台・折畳式(アルミ製)



販売価格	45,000円(税抜)／49,500円(税込)		
カタログ価格	45,000円(税抜)／49,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/03/24 18:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1769ページ		



最大使用荷重
160kg



仕様

最大使用荷重	160kgf	天板サイズ	520×350mm
天板高さ(m)	0.78	段数	3
重量	8.9kg	垂直高	780mm
踏みざん幅	60mm	設置寸法	676×766mm
アルミ合金製			
天板の上に立っての作業が可能			
ステップ(踏さん)は60mmの幅広ステップ			
脚立と足場台の両方の利点を凝縮。 作業床高さ1m未満の脚立に代わるコンパクトな作業台。			
昇降面角度72.5°は緩やかに昇降しやすく、背面角度83°は壁面に近づけるように設計。 可搬式作業台の設置ができない狭小箇所で安全に安定した作業が行なえます。			
ステップ(踏さん)と天板には滑り止めモールを敷設し、踏み外しを防止します。 滑り止めモールは端部の視認性を高める警告色の「赤」を採用。			
仮設工業会単品承認品			

代替品

品番	EA903AF-7
----	-----------

	コメント 天板520x350mm/天板高さ0.99m
	品番 EA903AF-5 コメント 天板520x350mm/天板高さ0.56m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.