

品番：EA903AF-60B

品名：276x160mmx0.56m/2段 踏台(アルミ製)



販売価格	6,050円(税抜)／6,655円(税込)		
カタログ価格	6,050円(税抜)／6,655円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/11/22 08:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1816ページ		



60B 80B

支柱形状



27
32



70mm

最大使用荷重

100kg



天板サイズ: 276 x 160mm
幅: 436mm
奥行: 479mm

踏みざん形状



70

仕様

単位: mm

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	CCA-60K
最大使用荷重	100kgf	天板サイズ	276×160mm
天板高さ	0.56m	段数	2
設置サイズ	436(W)×479(D)mm	折りたたみサイズ	436(W)×154(D)×609(H)mm
踏みざん幅	70mm	重量	1.7kg
アルミ合金製(アルマイト加工)			
軽量でスタンダードタイプの踏台			
中空支柱構造 支柱をパイプ形状構造とすることで、 アルミ合金の軽さと強靱さが両立。			
SGマーク(製品安全協会)取得商品			
Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.