

品番 : EA903AF-60C

品名 : 280x160mmx0.56m/2段 踏台(アルミ製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,050円(税抜) / 6,655円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,050円(税抜) / 6,655円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/02/13 10:32現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



支柱形状
最大使用荷重
100kg



踏みざん形状



仕様
単位 : mm

| | | | |
|--------|-----------------|----------|------------------------|
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CCB60BK |
| 最大使用荷重 | 100kg | 天板サイズ | 280×160mm |
| 天板高さ | 0.56m | 段数 | 2 |
| 設置サイズ | 433(W)×488(D)mm | 折りたたみサイズ | 433(W)×171(D)×610(H)mm |
| 踏みざん幅 | 70mm | 重量 | 1.7kg |

アルミ合金製(アルマイト加工)

軽量でスタンダードタイプの踏台

中空支柱構造

支柱をパイプ形状構造とすることでアルミ合金の軽さと強靭さを両立。

天板の間に手を入れて持ち運び易い形状

SGマーク(製品安全協会)取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.