

品番：EA903AR-300

品名：2.90m [園芸用] 脚立(アルミ製)



販売価格	65,200円(税抜) / 71,720円(税込)		
カタログ価格	65,200円(税抜) / 71,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 14:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



最大使用荷重
100kg



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	KWX-300
天板高さ(m)	2.90	段数	10
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	1412×183×3076	設置寸法(W)×(D)mm	1412×1946
重量(kg)	9.6	天板サイズ	403×131mm
材質	アルミ合金	全高(m)	3.08
有効高さ(m)	2.02	踏ざん幅	90mm
踏ざん間隔	292mm	最大使用荷重	100kg
穴ピッチ	150mm	調整穴	3

大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。

コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

