

品番：EA903AR-360

品名：3.48m [園芸用] 脚立(アルミ製)



販売価格	60,400円(税抜) / 66,440円(税込)		
カタログ価格	60,400円(税抜) / 66,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 14:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1767ページ		



最大使用荷重
100kg



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	KWX-360
天板高さ(m)	3.48	段数	12
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	1412×183×3686	設置寸法(W)×(D)mm	1412×2303
重量(kg)	11.0	天板サイズ	403×131mm
材質	アルミ合金	全高(m)	3.69
有効高さ(m)	2.61	踏ざん幅	90mm
踏ざん間隔	292mm	最大使用荷重	100kg
穴ピッチ	150mm	調整穴	3

大型支柱で昇降時の作業性と安全性を確保しています。

コンパクト設計で脚元が軽トラックの荷台に収まります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

