

品番：EA903BD-34A

品名：1.75m/7段 作業台(手摺り付/折畳式)



販売価格	255,100円(税抜) / 280,610円(税込)		
カタログ価格	255,100円(税抜) / 280,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/23 01:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1772ページ		



手すりの高さは
900mmと
1100mmに
変えられる
兼用タイプ!!



最大使用荷重
120kg



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	CSD-175F+CSDT-17A
天板高さ(m)	1.75	全高(m)	2.6~2.8
段数	7	折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm	838×2205×219
設置寸法(W)×(D)mm	838×1880	重量(kg)	19.5
天板サイズ	500(W)×523(D)mm	最大使用荷重	120kg
踏みざん幅	110mm		

アルミ合金製

背面キャスター付(φ75mm)

手掛り棒付

踏ざん間隔(250mm)を設定しており、安心して昇降が可能です。

フル手すり付

手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ

手すりを外すと、折り畳みが可能です。

※作業台と本体は外した状態で出荷します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.