

品番：EA903BE-14A

品名：3.26m/10段 作業台(手摺り付/折畳式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 608,200円(税抜) / 669,020円(税込) | | |
| カタログ価格 | 608,200円(税抜) / 669,020円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/27 17:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1773ページ | | |



最大使用荷重
120kg

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|-----------|
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSD-330LS |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 天板高さ(m) | 3.26 |
| 全高(m) | 4.3 | 段数 | 10 |
| 折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm | 1600×3987×517 | 設置寸法(W)×(D)mm | 1600×2504 |
| 重量(kg) | 77.9 | 天板サイズ | 500×526mm |
| 最大使用荷重 | 120kg | 踏みざん幅 | 105mm |
| 材質 | 本体・手摺:アルミ キャスター:スチール、ゴム | | |
| アルミ合金製 | | | |
| キャスター付(φ150mm) | | | |
| フル手すり付 | | | |

平行移動の出来る移動式作業台ですが、
折りたたみが可能(手すりは外してください。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.