


品番：EA903BT-12A

品名：600x450mm/0.22m 低床作業台(伸縮/連結式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 44,700円(税抜) / 49,170円(税込) | | |
| カタログ価格 | 44,700円(税抜) / 49,170円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 13:02現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1770ページ | | |



最大使用荷重
100kg

仕様

| | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-------------------|
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | LFP-0604H |
| 最大使用荷重 | 100kg | 天板サイズ | 600×450mm |
| 天板高さ(m) | 0.19~0.22 | 天板の厚み | 板厚:3mm 凸:1.2mm |
| 段数 | 1 | 重量(kg) | 4.9 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 600×450 | | |
| アルミ合金製 | | | |
| アジャスターで高さを調整できます。 | | | |
| 縦横連結により作業スペースが確保できます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.