

品番：EA903FC-90

品名：0.64-0.94m はしご兼用脚立(調整脚)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 21,800円(税抜) / 23,980円(税込) | | |
| カタログ価格 | 21,800円(税抜) / 23,980円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/02 00:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 |
| カタログページ | 1764ページ | | |



最大使用荷重
100kg

仕様

| | | | |
|---|-----------------|-----------------------|---------------|
| 最大使用荷重 | 100kgf | 四脚伸縮長 | 4mm単位で300mmまで |
| 天板サイズ | 300×154mm | 脚立長(m) | 0.64～0.94 |
| 使用最大高さ(m) | 0.61～0.90 | はしご長(m) | 1.30～1.90 |
| 段数 | 3段 | 重量 | 4.7kg |
| 踏みざん幅 | 43mm | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 410×150×670 |
| 設置寸法(W)×(D)mm | 412～461×505～670 | | |
| アルミ合金製 | | | |
| 足4本が4mm単位で300mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。 | | | |
| 段差や傾斜にも水平に保つことができるよう伸縮脚(4mmピッチ)で調節できます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.