

品番：EA903PA-11A

品名：0.94-1.25m はしご兼用脚立(伸縮脚)



販売価格	30,800円(税抜) / 33,880円(税込)		
カタログ価格	30,800円(税抜) / 33,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 20:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1764ページ		



最大使用荷重
100kg

仕様

メーカー	ピカコーポレイション (PiCa)	型番	SCN-120A
天板高さ(m)	0.94~1.25	はしご長(m)	2.02~2.66
段数	4	折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	490×170×1035
設置寸法(W)×(D)mm	489~546×748~937	重量(kg)	7.1
最大使用荷重	100kg	踏ざん幅	55mm
踏ざん間隔	305mm	天板サイズ	303×172mm
材質	アルミニウム合金		

伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚、真ん中を引き上げれば2脚同時に伸縮できます。

はしごにした際、オレンジの振り子が回転し、伸縮脚がロックされたことを確認できます。昇降時、誤操作で伸縮脚が落ちてくる心配がありません。

状況に応じて上部/下部での伸縮操作が可能

伸縮脚は6mmピッチで調整可能

立ったままの手元操作で脚が伸縮できます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.