

品番：EA903XG-80

品名：600x340mm/0.8m/2段 作業台(両手すり付)



販売価格	108,000円(税抜) / 118,800円(税込)		
カタログ価格	108,000円(税抜) / 118,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/21 18:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1771ページ		



最大使用荷重  
150kg

この商品はお客様組み立て品です。

工場・倉庫作業に最適なロングセラーの作業用踏台

#### 仕様

※注意※	【お客様組立品】	最大使用荷重	150kg
天板サイズ	600×340mm	踏み面サイズ	最上段:600×340mm その他の段:600×240mm
踏みざん間隔	400mm	天板高さ	0.8m
全高	1.7m	重量	13.5kg
段数	2段	設置寸法(W)×(D)mm	600×580

アルミ合金製

工場や倉庫などでの作業に最適。

軽く、がっちりした踏台です。

グラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。

下部の接続棒は偏荷重による足元からの変形を起こしにくい構造となっており、高い評価を得ています。

昇降・作業が安全に行なえる両手すり付

代替品



品番 EA903XF-80A  
コメント 変更点:右手すり

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.