

品番 : EA903XH-60

品名 : 600x340mm/0.6m/2段 作業台(3方手すり付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 112,500円(税抜)／123,750円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 112,500円(税抜)／123,750円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2025/12/16 06:29現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1821ページ                      |      |   |



最大使用荷重  
**150kg**

**240**  
mm

この商品はお客様組み立て品です。

工場・倉庫作業に最適なロングセラーの作業用踏台

#### 仕様

|        |           |               |         |
|--------|-----------|---------------|---------|
| ※注意※   | 【お客様組立品】  | 最大使用荷重        | 150kg   |
| 天板サイズ  | 600×340mm | 天板高さ          | 0.6m    |
| 全高     | 1.5m      | 重量            | 14.3kg  |
| 段数     | 2段        | 踏みざん幅         | 240mm   |
| 踏みざん間隔 | 300mm     | 設置寸法(W)×(D)mm | 600×580 |

アルミ合金製

軽くて・ガッチリ・安定した作業台です。

グラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。

下部の接続構造は偏荷重による足元からの変形を起こしにくい構造となっており、高い評価を得ています。

昇降・作業が安全に行なえる3方手すり付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

