

品番：EA905DB-2

品名：0.64-0.98m 足場台(調整脚付)



販売価格	38,500円(税抜) / 42,350円(税込)		
カタログ価格	38,500円(税抜) / 42,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/02 02:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1774ページ		



最大使用荷重
100kg

四脚伸縮のエコノミータイプ足場台

仕様

最大使用荷重	100kgf	天板幅	280mm
天板高さ(m)	0.65~1.0	天板長さ(mm)	1290
段数	3	重量	7.9kg
折りたたみサイズ	1390(W)×440(D)×130(H)mm	設置寸法	429~514(W)×1744~1923(D)mm
踏みざん幅	42mm		

アルミ合金製

4mm単位で脚の長さが調整できます。

脚立2台+足場板1枚を一体化し、四脚に伸縮機能をほどこしました。

脚伸縮により段差での作業も可能です。

現場での作業はもちろん洗車や窓拭きなどご家庭でもご使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

