




品番：EA905DD-27

品名：600x500x2400-2700mm 作業台(折畳み式)



販売価格	273,900円(税抜) / 301,290円(税込)		
カタログ価格	273,900円(税抜) / 301,290円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/21 16:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1769ページ		



最大使用荷重
150kg

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

作業床高さ2m以上の脚立に代わる作業台

仕様

メーカー	ナカオ (NAKAO)	型番	CEH-270
商品名	コンスタワー	段数	8段
天板高さ	2.40~2.70m	全高	3.34~3.64m
天板サイズ	600×500mm	最大使用荷重	150kgf
折りたたみサイズ	2078(L)×1145(W)×376(H)mm	設置寸法	1145~1222(W)×1835~1980(D)mm
手すり高	940mm	材質	アルミ合金製
重量	33kg	踏みざん幅	60mm
キャスター	昇降面: φ50mm 背面: φ100mm		

2mを超える高所作業を四方囲みの天板に立って、安全に安定した状態で行なえる作業台です。

背面には昇降禁止のラベル付き

脚の長さを75mmピッチで調整できます。

天板の床面は滑りにくいバーリング加工		
天板側面に折畳み式幅木(H:100mm)		
天板背面側に転落防止用感知板(50mm)		
揺れを抑える開き止め金具を装備		
キャスター付		
折り畳んだ状態で容易に移動ができます。		
昇降面はゆるやかな72.5°で、背面側は80°の非対称構造。 壁面までの作業ポイントまでの距離が脚立のおよそ1/3しかないので、天板の上に立って安定した姿勢での作業が行なえます。		
※注意※	重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.