品番: EA905DD-27

品名: 600x500x2400-2700mm 作業台(折畳み式)



販売価格	<b>273,900円</b> (税抜)/301,290円(税込)				
カタログ価 格	273,900円(税抜)/301,290円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/24 07:42現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	1819ページ				



















カタログ訂正

25/07/14 重量の訂正。誤: 27.7kg、正: 33kg(9025 No.56)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

## この商品は車上渡し品です。

作業床高さ2m以上の脚立に代わる作業台

## 仕様

※注意※	重量物のため、商品のお届けが車上渡 しになる場合があります。	段数	8段
天板高さ	2.40~2.70m	全高	3.34~3.64m
天板サイズ	600×500mm	最大使用荷重	150kgf
折りたたみサイズ	2078(L)×1145(W)×376(H)mm	設置寸法	1145~1222(W)×1835~1980(D) mm
手すり高	940mm	材質	アルミ合金製
重量	33kg	踏みざん幅	60mm
キャスター	昇降面: φ 50mm 背面: φ 100mm		

2mを超える高所作業を四方囲みの天板に立って、安全に安定した状態で行なえる作業台です。

背面には昇降禁止のラベル付き

脚の長さを75mmピッチで調整できます。
天板の床面は滑りにくいバーリング加工
天板側面に折畳み式幅木(H:100mm)
天板背面側に転落防止用感知板(50mm)
揺れを抑える開き止め金具を装備
キャスター付
折り畳んだ状態で容易に移動ができます。
昇降面はゆるやかな72.5°で、背面側は80°の非対称構造。 壁面までの作業ポイントまでの距離が脚立のおよそ1/3しかないので、天板の上に立って安定した姿勢での作業が行なえます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.