品番: EA905DD-30

品名: 600x500x2730-3030mm 作業台(折畳み式)



販売価格	332,000円 (税抜)/365,200円(税込)				
カタログ価 格	332,000円(税抜)/365,200円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/24 07:22現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					



















こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

作業床高さ2m以上の脚立に代わる作業台

仕様

天板高さ(m)	2.73~3.03	全高(m)	3.67~3.97
段数	9	折りたたみサイズ(W)× (D)×(H)mm	1145×2078×376
設置寸法(W)×(D)mm	1145~1222×1995~2142	重量(kg)	38
天板サイズ	600(W)×500(D)mm	材質	アルミ合金製
最大使用荷重	150kg	キャスター	昇降面: φ 50mm 背面: φ 75mm
踏みざん幅	60mm	手すり高	940mm ※安全帯の固定は行なわないでくださ い
角度	昇降面:72.5° 背面:80°	脚調節ストローク	約300mm

2mを超える高所作業を四方囲みの天板に立って、安全に安定した状態で行なえる作業台です。

天板の四方を囲むことで、重心が外に出る前に身体に知らせ動きを止め、転倒を防ぎます。 また天板背面側には転落防止用感知板を設置し、危険を未然にお知らせします。

天板の床面は滑りにくいバーリング加工

天板側面に折畳み式幅木(H:100mm)

天板背面側に転落防止用感知板(50mm)

背面には昇降禁止のラベル付き

昇降面はゆるやかな72.5°で、背面側は80°の非対称構造。

壁面までの作業ポイントまでの距離が脚立のおよそ1/3しかないので、天板の上に立って安定した姿勢での作業が行なえます。

揺れを抑える開き止め金具を装備しています。

脚調節機能75mmピッチで5段階調節できます。

W字に折りたたみができるので、エレベーターでの階移動もできます。

キャスター付きなので移動もらくらくできます。

工具を使わず簡単に組み立てられ、セット時間は約5分。(※個人差あり) 収納も省スペースですみます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.