

品番：EA905DF-121

品名：780x2100x1300-1600mm移動式足場台(長天板)



販売価格	580,800円(税抜) / 638,880円(税込)		
カタログ価格	580,800円(税抜) / 638,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/29 03:11現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1773ページ		



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

リニューアル作業の救世主

### 仕様

天板高さ(m)	1.30~1.60	天板サイズ(mm)	780×2100
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	528×814×1315	設置寸法(W)×(D)mm	2490×814
重量(kg)	58	材質	アルミ合金製
最大使用荷重	150kg	手がかり棒の高さ	100~850mm
標準装備付属品	セーフティガード×2、妻側バー付き手がかり棒L/R×2、アウトリガー×4、昇降用はしご×1		

仮設工業会認定品

φ100mmキャスター付

2.1mの長い作業床と下の広い空間で、オフィスや店舗の什器をまたぐ作業に最適です。

作業床が折畳み式で、コンパクトな収納、スピーディな組立を実現しました。

キャスター付きで移動も楽々できます。

収納状態がコンパクトで狭い場所での移動が可能です。  
構成パーツを本体に載せて、一度に運搬可能です。

作業床下のスペースを広く確保できます。

本体2台を横に並べて連結が可能で、さらに広い作業床として使用できます。

脚の長さは60mmピッチで5段階調節できます。

妻側バー付手がかり棒は2段階の高さ調整ができます。  
また先行手すり方式で地上から墜落防止対策が行えます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.