品番: EA905DF-35

品名:172-197cm 足場台(調整脚・セーフティガード付)



販売価格	220,800円(税抜) / 242,880円(税込)				
カタログ価格	220,800円(税抜)/242,880円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/24 07:22現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ					













こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

仕様

天板高さ(m)	1.72~1.97	段数	6
重量(kg)	31.7	天板サイズ(W)×(D) mm	500×2060
折りたたみサイズ(W)× (D)×(H)mm	968×2222×220	設置寸法(W)×(D)mm	968~1030×3284~3440
材質	アルミ合金製	最大使用荷重	150kg
踏みざん幅	60mm	標準装備	妻側一体式セーフティガード、手がかり 棒×4、注意事項ポップ×1

仮設工業会認定品

天板高1970mmの可搬式作業台

妻側一体式セーフティガードが標準装備されています。

スライド式手かかり棒・セーフティガードを取付けた状態で設置収納ができます。

セーフティガードを付けた状態で折畳みができるので、部品の紛失や脱着の手間がかかりません。

作業ポイントが約4mの高さで使用できるので、新築工事はもちろん、リニューアル工事にも使えます。

アウトリガー(EA905DF-62)を設置することで、転倒の抑制を行うことができます。

仮設工業会認定基準の75°より緩やかになり昇降時の安全性、作業時の安定性が高くなります。

20mmピッチで高さ調節が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.