

品番 : EA905DG-2A

品名 : 0.59-0.85m 足場台(伸縮式・調整脚付)



販売価格	72,000円(税抜) / 79,200円(税込)		
カタログ価格	72,000円(税抜) / 79,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/28 08:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1774ページ		



最大使用荷重  
**120kg**



#### 仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	VSR-1709FX
最大使用荷重	120kgf	天板サイズ	236(W)×1180~1760(D)mm
天板高さ	0.59~0.85m	折りたたみサイズ	375(W)×1266(D)×149(H)mm
設置寸法	375~423(W)×1594~2325(D) mm	段数	3段
重量	12.1kg	踏みざん幅	43mm

アルミ合金製

脚の長さが調整できます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.