

品番 : EA905DG-3A

品名 : 0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)



販売価格	74,700円(税抜) / 82,170円(税込)		
カタログ価格	74,700円(税抜) / 82,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/28 05:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1774ページ		



最大使用荷重
120kg



仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	VSR-1713FX
最大使用荷重	120kgf	天板サイズ	236(W)×1180~1760(D)mm
天板高さ	0.86~1.26m	折りたたみサイズ	423(W)×1266(D)×180(H)mm
設置寸法	423~496(W)×1756~2570(D) mm	段数	4段
重量	13.9kg	踏みざん幅	43mm
アルミ合金製			
脚の長さが調整できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.