

品番 : EA905DH-2A

品名 : 0.86-1.26m 足場台(伸縮式・調整脚付)



販売価格	91,700円(税抜) / 100,870円(税込)		
カタログ価格	91,700円(税抜) / 100,870円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 15:08現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1774ページ		



最大使用荷重
120kg



仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	VSR-2613FX
最大使用荷重	120kgf	天板サイズ	230(W)×1590~2640(D)mm
天板高さ	0.86~1.26m	踏みざん幅	43mm
折りたたみサイズ	423(W)×1716(D)×180(H)mm	設置寸法	423~496(W)×2206~3471(D)mm
段数	4段	重量	14.4kg
アルミ合金製			
脚の長さが調整できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.