

品番：EA905DH-31

品名：0.30m 足場台(天板長さ調整式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 37,300円(税抜) / 41,030円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 37,300円(税抜) / 41,030円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/18 17:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1774ページ                      |      |   |



最大使用荷重  
**130kg**

#### 仕様

|                       |                              |               |               |
|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| メーカー                  | アルインコ(ALINCO)                | 型番            | VSK-1403      |
| 天板高さ(m)               | 0.3                          | 段数            | 2             |
| 重量(kg)                | 9.6                          | 天板サイズ(W×D)mm  | 236×1033～1453 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 323×1116×143                 | 設置寸法(W)×(D)mm | 323×1264～1684 |
| 材質                    | 本体:アルミ<br>金具:スチール<br>支柱端具:塩ビ | 最大使用荷重        | 130kg         |

マンションなどの内装工事に最適。

作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。

下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.