

品番 : EA905DH-33

品名 : 0.60m 足場台(天板長さ調整式/ロング)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 49,300円(税抜) / 54,230円(税込) | | |
| カタログ価格 | 49,300円(税抜) / 54,230円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/16 15:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1774ページ | | |



最大使用荷重
130kg

仕様

| | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------|---------------|
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | VSK-2606 |
| 天板高さ(m) | 0.6 | 段数 | 3 |
| 重量(kg) | 13.6kg | 天板サイズ(W×D)mm | 236×1633~2653 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 378×1716×143 | 設置寸法(W)×(D)mm | 378×2045~3065 |
| 材質 | 本体:アルミ 金具:スチール 支柱端具:塩ビ | 最大使用荷重 | 130kg |

マンションなどの内装工事に最適。

作業スペースに合わせて30mmピッチで天板の長さ調整が可能です。

下を見なくても台の端を足裏で感知することができる安全機能「足裏感知板」を採用。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.