

品番 : EA905DJ-0.5

品名 : 0.55m 足場台(アルミ製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 13,800円(税抜) / 15,180円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/16 15:50現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1773ページ                      |      |   |



最大使用荷重  
100kg



#### 仕様

|                           |               |                    |           |
|---------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| メーカー                      | アルインコ(ALINCO) | 型番                 | PXGV507FK |
| 天板高さ(m)                   | 0.55          | 段数                 | 2         |
| 重量(kg)                    | 4.2           | 天板サイズ(W)×(D)<br>mm | 300×651   |
| 折りたたみサイズ(W)×<br>(D)×(H)mm | 407×696×175   | 設置寸法(W)×(D)mm      | 407×1008  |
| 最大使用荷重                    | 100kg         | 踏みざん幅              | 40mm      |
| アルミ合金製                    |               |                    |           |
| コンパクトな折りたたみ式              |               |                    |           |
| 天板両端に転落予防プレート付            |               |                    |           |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.