

品番：EA905DK-23A

品名：3.4m 作業台(移動式アルミ製)



販売価格	462,000円(税抜)／ 508,200円(税込)		
カタログ価格	462,000円(税抜)／508,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/02 01:51現在）		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ			



この商品はメーカー直送品です。

仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	WTF-123AS
段数	2段セット	天板高さ	3.4m
全高	4.6m	本体設置寸法	0.83×1.76m (アウトリガー取付時:3.06×3.81m)
作業床サイズ	0.55×1.41m	重量	79.7kg
支柱径	φ 40mm	キャスター	車輪径: φ 125mm 最大使用質量:80kg(1車輪あたり)
幅×奥行き	3060×3810m	最大使用荷重	150kg
キャスター付(ストッパー付)			
1段目は折りたたみ式のため、すばやく設置が行えます。			
収納場所をとらない軽量コンパクト設計で屋内・屋外を問わず気軽に使用できます。			
屋内外兼用			
アルミ合金製			
組立式			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.