

品番：EA905EC-12A

品名：2.13m/6段 梯子兼用脚立



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 66,100円(税抜) / 72,710円(税込) | | |
| カタログ価格 | 66,100円(税抜) / 72,710円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/08 10:42現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

| | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|----------|
| 脚立高さ(m) | 2.13 | はしご全長(m) | 3.63 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 710×180×2160 | 設置寸法(W)×(D)mm | 710×1300 |
| 重量(kg) | 13.49 | 段数 | 6 |
| 材質 | グラスファイバー | 最大使用荷重 | 170kg |

脚立、はしごとして使用できます。

【スリ・イフ・ワンのオールアクセス組み合わせはしご】

その① 延長してはしごとして使用できるので高所にもアクセスできます。

その② 安全に登れるように脚立の下部分はワイドに、上部分は柱の隙間に収まるように

狭く設計されています。

その③ 傾斜にもフィットする回転壁パット内蔵※

※回転する壁パットを使うとアウトコーナー・インコーナー・フラットな壁・ポール・角材 などにはしごをフィットさせる事ができます。

片手で操作できるGrip-N-Goヒンジにより、脚立、伸縮式、傾斜式はしごの3つの構成をシームレスに切り替えることができます。

はしごの伸縮側には、間柱の間を通れるほど細い直線脚が付いています。壁の間柱、天井トラス、屋根や屋根裏のアクセスポートの間の狭い作業スペースにもアクセスできます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.