

品番：EA905ME-100A

品名：0.73-1.13m 足場(手がかり棒付)



販売価格	129,800円(税抜)／142,780円(税込)		
カタログ価格	129,800円(税抜)／142,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/06/30 12:58現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1824ページ		

脚踏み機構により、主脚開閉が簡単になり作業性の向上化。

仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	CSJ10TU
天板高さ(m)	0.73～1.13	段数	3
重量(kg)	19.4	天板サイズ(W)×(D)mm	500×1530
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	737×1613×159	設置寸法(W)×(D)mm	688～774×2073～2306
最大使用荷重	150kg	踏ざん幅	55mm
仮設工業会認定品			
アルミ合金製			
各伸縮脚は25mmピッチで調整可能			
天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し安全性の向上化			
手がかり棒4本付き			

代替品

品番	EA905DF-33
コメント	取手・セーフティガード・キャスター付/4段



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.