

品番：EA905ME-130W

品名：0.93-1.24m 足場(アルミ製)

			
販売価格	89,100円(税抜)／98,010円(税込)		
カタログ価格	89,100円(税抜)／98,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/30 08:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



使いやすく拡張性に優れた多機能足場

仕様

メーカー	アルインコ (ALINCO)	型番	CSR130
最大使用荷重	150kgf	天板高さ	0.93～1.24m
天板サイズ	1300×500mm	折りたたみサイズ	682(W)×1395(D)×165(H)mm
設置寸法	630～683(W)×2184～2339(D)mm	踏みざん幅	43mm
段数	4段	重量	16.7kg
仮設工業会認定品			
アルミ合金製			
各伸縮脚は25mmピッチで調整可能			
天板両端に転落予防プレート付			
凹凸のある場所でも天板を傾けずに作業できます			
ロック操作部は安全カバーを採用 蓋が閉じられることでロック確認が行え、操作部への異物の侵入も防ぎます			
確実に固定できる貫通ロック方式により、コンクリート等の付着時のメンテナンスも簡単に行えます			
開脚状態で回転金具と固定金具が完全接触			

突き出しピン方式だけでは解消が困難な金具部分のガタツキが大幅になくなりました

支柱の基本は口パイプ構造
軽量と剛性の両立が図られています

踏みざんは端部と支柱を面密着させ補強部材を施した堅固な設計。

代替品



品番 EA905ME-130WA
コメント 四方を囲む感知ロッド付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.