


品番 : EA905MR-1

品名 : 0.70-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)



販売価格	52,800円(税抜)／ 58,080円(税込)		
カタログ価格	52,800円(税抜)／ 58,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/16 02:33現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	1824ページ		



最大使用荷重
100kg

波板スレート屋根工事における墜落災害の防止に

仕様

最大使用荷重	100kgf	全長	700~1200mm
長さ調整	700mm・950mm・1200mm	幅	306mm
重量	3.6kg		

アルミ合金製

本品は労働安全衛生規則第524条に規定されたスレート屋根等踏抜き防止のために開発。

スレート屋根、天井裏での作業に使用可能。

足場板の裏面に溝を設けており、スレート屋根のボルトに設置できます。

表面は滑り止め効果のあるアンチスキッドテープを採用。

長さ700、950、1200mmと250mmピッチで調節可能。

幅は300mmの幅広設計。(親306mm、子302mm)

軽量のため2枚1組として持ち運び可能

収納状態がコンパクトなため、内線工事車両やバケット車に常設でも邪魔になりません。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.