

品番 : EA905P-143

品名 : 0.61-0.92cm 足場台(調整脚・手すりわく付)



販売価格	121,900円(税抜) / 134,090円(税込)		
カタログ価格	121,900円(税抜) / 134,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 15:23現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



最大使用荷重
100kg



仕様

メーカー	ピカコーポレイション(PiCa)	型番	DXZ-6909 ※ESCOオリジナルセット品
天板高さ	0.61m~0.92m	段数	3段
天板サイズ	500×950mm	最大使用荷重	100kg
踏みざん幅	43mm	設置寸法	617mm~673mm×1355~1544mm
折りたたみサイズ	620×1010×170mm	手すり設置高さ	900mm
材質	アルミニウム合金 ※支柱・天板はアルマイト加工	重量	18.3kg

四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。

天板幅500mmで広い作業スペースを確保します。

横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます。

両側手すり枠付きで高い安全性を確保できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.