

品番 : EA905P-144

品名 : 0.88-1.19cm 足場台(調整脚・手すりわく付)



販売価格	127,700円(税抜) / 140,470円(税込)		
カタログ価格	127,700円(税抜) / 140,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 15:23現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



最大使用荷重
100kg



仕様

メーカー	ピカコーポレイション (PiCa)	型番	DXZ-91209 ※ESCOオリジナルセット品
天板高さ	0.88m~1.19m	段数	4段
天板サイズ	500×950mm	最大使用荷重	100kg
踏みざん幅	43mm	設置寸法	666mm~722mm×1519~1708mm
折りたたみサイズ	666mm×1010mm×191mm	手すり設置高さ	900mm
材質	アルミニウム合金 ※支柱・天板はアルマイト加工	重量	19.5kg

四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。

天板幅500mmで広い作業スペースを確保します。

横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます。

両側手すり枠付きで高い安全性を確保できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.