


品番：EA905PA-12

品名：4.63m 高所作業台(アウトリガー付/アルミ合金製)



販売価格	422,000円(税抜) / 464,200円(税込)		
カタログ価格	422,000円(税抜) / 464,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 02:26現在)		
商品入数	1	販売単位	式
カタログページ	1776ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ピカコーポレイション(PiCa)	型番	ATL-2WB
段数	2段セット	天板高さ	3.18~3.48m
重量	58kg	最大使用荷重	100kg
わく寸法(支柱中心)	1300×650mm	作業床サイズ	1250×485mm
全高	4.33~4.63m		

アルミ合金製

組立式

室内外兼用

アウトリガー・壁あて標準装備

壁あてとアウトリガーの端部は、接地面をしっかりとらえることができるドームジョイントを採用し、より安定性がアップします。

独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを軽減

脚アジャスト30cm(6mmピッチ)四脚とも伸縮でき段差に対応
伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用、安全性重視の設計です

組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用
フックを掛ければ自動的にロックがかかります

作業床は広く使える開閉式です

開閉式建わくで左右どちらからでも足場の通り抜けが可能です

解体後はライトバンにも余裕で収納

※特別教育が必要です※
労働安全衛生法により、製品の仕様や組立・解体に際し、特別教育が必要な製品です。

※講習、資格取得に関しては各所轄の労働基準監督署までお問合せください。

【ご注意ください】

本製品は大型品です。複数個口での納入となるため製品の性質上、運搬時に箱の破れなどが発生する場合がございますが、予めご了承ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.