品番: EA910EF-26.5A

品名: 26.5cm 静電気帯電防止作業靴



販売価格	15,200円 (税抜)/16,720円(税込)				
カタログ価 格	15,200円(税抜)/16,720円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/09 01:00現在)				
商品入数	1	販売単位	足		
カタログページ					

甲部・ソール:PU







モデルチェンジ内容 23/12/22 インソールの厚みが1.7mm→0.8mmへ変更(No.54, 55 1018)

低発じん性材料を使用した静電気帯電防止用保護靴です。

26.5cm

仕様

サイズ

			先芯:樹脂製			
内寸	80mm	総丈	110mm(26.0cm)			
重量	750g	カラー	ホワイト			
耐圧迫性荷重	10kN	電気抵抗値	1.0×10[[の5~8乗]]Ω			
一般クリーンルーム、製造機械のメンテナンスなどに						
発塵性が少なく、屈曲性・洗濯性に優れるウレタン人工皮革をアッパーに採用しました。						
適度なクッションと軽量で柔軟性のあるポリウレタン底搭載です。						
指先の圧迫感にも配慮したJIS T8101S級相当の樹脂製先芯を搭載、爪先をしっかりと保護します。						
洗濯対応						
日本製						
JIS T8103相当						

材質



品番EA910EA-26.5Aコメント仕様ご確認下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.