品番: EA911AA-9

品名: 9.7x9.8m/0.37mm UVシート(#4000)



販売価格	<b>52,500円</b> (税抜)/ 57,750円(税込)				
カタログ価 格	52,500円(税抜)/57,750円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/24 08:11現在)				
商品入数	1	販売単位	枚		
カタログ ページ	2530ページ				







**カタログ訂正** 25/11/04 厚みの訂正。誤:0.32mm、正:0.37mm(9025 No.56,57)

UVコーティング仕様で紫外線をカットします

## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	BU40-1010
サイズ(m)	9.7×9.8	厚み(mm)	0.37
番手	#4000	畳数	約60畳
ハトメ数	44個	ハトメ間隔	90cm
ハトメの内径	12mm	材質	ポリエチレン
重量	20.3kg	用途	野外での紫外線対策に
入数	1枚		

ハトメ付(アルミ製)

UVダブルコーティングで紫外線をカットし、従来シート(メーカー比)と比較して耐久性や耐候性に優れています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.