

品番：EA911AC-11

品名：1.8x2.7m/0.25mm オレンジシート(#3000)



販売価格	1,710円(税抜) / 1,881円(税込)		
カタログ価格	1,710円(税抜) / 1,881円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 03:24現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			



仕様

番手	3000番(#3000)	サイズ	1.8×2.7m
仕上げサイズ	1.71×2.61m	間表示	1×1.5間
畳表示	3帖	厚み	0.25mm
ハトメ付	穴径: φ12mm、間隔: 約90cm	材質	ポリエチレン
引張強度	縦: 574N/cm、横: 574N/cm	伸度	縦: 23.0%、横: 14.0%
引裂強度	縦: 137N/cm、横: 100N/cm		

丈夫で長持ち。

明度、彩度と高く夜間も目につきやすい。

温室効果ガスを30%削減。

地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品。

焼却処分時に発生するCO2を25%削減。

同時にメタンガスも75%削減して、

従来のシートと比べ、環境負荷を

30%削減することに成功しました。

使用後の廃棄処分の経費手間を低減。

焼却時に発生する有毒ガスの原因

となる塩化ビニールは使用していません。

また、環境ホルモンの原因となる

可塑剤も使用していません。

ラミネート層に添加されたCO₂・メタンガス抑制剤により紫外線を跳ね返す劣化防止作用があり、従来のシートに比べて丈夫で長持ちします。

極めて防水性が高い。

3.6m幅以下継ぎ目なしの一枚もの。
大型シートも継ぎ目が少ない。

入数	1枚入り	番手とは	3.6×5.4mサイズのシートを基準とし、 シートの重さで厚みを表します。 例、3000番(#)→約3000g 2000番(#)→約2000g
----	------	------	--

代替品

	品番 EA911AB-31 コメント 違い:色・サイズ
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.