

品番：EA911AE-7A

品名：1.8x5.4m 防災養生シート(1枚)



販売価格	8,330円(税抜) / 9,163円(税込)		
カタログ価格	8,330円(税抜) / 9,163円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/27 16:00現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	2469ページ		



仕様

サイズ	1.8×5.4m	厚み	0.3mm
ハトメ穴	縦(1.8m):5個 横(5.4m):13個 (縦・横の両側で、合計36個)	ハトメピッチ	45cm
ハトメサイズ	外径:17mm 内径:12mm	引張強度	縦:440N/1cm 横:450N/1cm
伸度	縦:16.0% 横:18.0%	引裂強度	縦:90N/1cm 横:100N/1cm
カラー	ホワイト	材質	ナイロンターポリン
重量	約1.75kg	入数	1枚
耐熱温度	70℃(150~200℃で溶けます。) ※防災シートの耐熱温度とは熱によりシートが軟化する温度のことです。		

防災認定品

消防庁認定品

#6400

シートには消防庁認定防災ラベルを
取り付けています。

防災シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりにません。

建設工事現場の安全確保、環境の整備をより万全にするために適したシートです。

ポリエステル糸に塩ビフィルムを貼り合せて加工したナイロンターポリン製シートはポリエチレン製シートよりも強力で長持ちします。

木材・異形物などの養生、長時間の使用が可能で安全な防災シートです。

代替品



品番 EA911AE-24

コメント 1.8x5.4m 防災養生シート

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.