

品番：EA911AE-8A

品名：3.6x5.4m 防災養生シート(1枚)



入数は1枚です。

販売価格	7,610円(税抜)／8,371円(税込)		
カタログ価格	7,610円(税抜)／8,371円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 18:38現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			



入数は1枚です。



仕様

サイズ	3.6×5.4m	厚み	0.3mm
ハトメピッチ	45cm	重量	約3.5kg
引張強度	縦:440N/1cm、横:450N/1cm	伸度	縦:16.0%、横:18.0%
引裂強度	縦:90N/1cm、横:100N/1cm	カラー	ホワイト
材質	シート本体:ポリエステル+塩ビ ハトメ:アルミニウム(刻印有り) 周囲ロープ:ポリプロピレン	入数	1枚
ハトメサイズ	外径:17mm、内径:10mm	耐熱温度	70℃(150～200℃で溶けます。) ※防災シートの耐熱温度とは熱によりシートが軟化する温度のことです。
ハトメ穴	縦(3.6m):9個、横(5.4m):13個。(縦・横の両側で、合計44個)		
防災認定品			
消防庁認定品			
#6400			
継ぎ目有り			
シートには消防庁認定防災ラベルを取り付けています。			

防災シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりにません。

建設工事現場の安全確保、環境の整備をより万全にするために適したシートです。

ポリエステル糸に塩ビフィルムを貼り合せて加工したナイロンターポリン製シートはポリエチレン製シートよりも強力で長持ちします。

木材・異形物などの養生、長時間の使用が可能で安全な防災シートです。

代替品



品番 EA911AE-25
コメント 3.6x5.4m 防災養生シート

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.