

品番 : EA911AF-82

品名 : 460x 900mm 窓用遮熱シート(日差し75%カット)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,050円(税抜) / 2,255円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,050円(税抜) / 2,255円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 16 (2025/12/16 14:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1438ページ | | |



仕様

| | | | |
|--|---------------|----|----------------------------|
| サイズ | 46(W)×90(L)cm | 材質 | 本体: 塩化ビニル樹脂、保護フィルム: ポリエステル |
| 重量(g) | 200 | 厚み | 0.25mm |
| 耐熱温度 | 約60°C | | |
| 透明板ガラス(網なし)、くもりガラス(平らな面)、凹凸ガラス※に貼付可能です。(※網なし片面が平らな面で屋内側のみ) | | | |
| 透明板ガラス(網入り)、凹凸ガラス(網入り/平らな面)、2重ガラス、Low-E複層ガラスに貼ると、ヒビが入る恐れがあります。 | | | |
| 貼り替えが何回でもできて、はがした後ののり残りもありません。 | | | |
| 日差し75%カット、UV99%カット | | | |
| 粘着剤不使用 | | | |
| 夏場の日差しを抑制し、冬場の暖房効率アップします | | | |
| 窓ガラスが熱いとすぐはがれてしまうため、夏場は窓ガラスの温度が低くなる夜間などに貼ってください。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.