品番: EA911BB-82

## 品名: 1.1x 10m/0.2mm 滑り止めシート(両面)



販売価格	11,300円(税抜)/12,430円(税込)				
カタログ価 格	11,300円(税抜)/12,430円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/05 16:38現在)				
商品入数	1	販売単位	巻		
カタログページ	1716ページ2080ページ				









## 仕様

メーカー	ダイヤテックス	型番	458-34729 BK-NS-ROLL
サイズ	1.1m×10m	厚さ	0.2mm
材質	ポリオレフィン	用途	積載荷物の滑り止め 養生シートの滑り止め 玄関マットやキッチンマットなどの滑り 止め
重量	2.52kg	耐熱温度	40°C
色	ブラック		

パレット用

両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。

メッシュ状補強糸入り。薄く、軽く、引張強度に優れます。

オールポリオレフィン製なので、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。

ハサミでお好みの大きさにカットできます。

積載荷物の滑り止め、養生シートの滑り止め、玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め