

品番：EA912-51

品名：500x390mm カーテン(車用/S/2枚入)



販売価格	3,080円(税抜) / 3,388円(税込)		
カタログ価格	3,080円(税抜) / 3,388円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 22:55現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ			



ラグジーな刺繍入りカーテンベルト付き



仕様

メーカー	大自工業 (Meltec)	型番	C-SS
サイズ(W×H)	500×390mm	重量	約230g
材質	カーテン: ポリエステル(難燃性素材使用) カーテンレール: アルミニウム(上)、ABS樹脂(下)	対応窓枠高さ	370～440mm
付属品	刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2本、ABS樹脂製レール×2本、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個		

UVカット効果、冷房効果アップ

様々な車に対応可能!

アルミ製カーテンレール採用し、窓枠のカーブにジャストフィット(上部のみ)

カーテンレールの接着面に両面テープが付属しております。

ラグジーな刺繍入りカーテンベルト付き

ストレッチタイプのカーテン生地です。

<注意>

・上部のカーテンレールはアルミ製で窓枠のカーブに合わせてフィットさせることができますが、カーブがきつい場合は、カーテンの開け閉めに不具合が生じる場合があります。

- ・両面テープの接地面によっては、粘着効果が得られないこともあります。(例えば布地や、表面に凹凸加工あるものなど。)
- ・紫外線の影響で長く利用するとカーテンに多少の色あせが生じます。
- ・生産ロットにより一部色合いが多少異なる場合があります。
- ・取付け後、強引に引っ張ったりするとカーテン及びレールが破損する場合がありますので、絶対におやめください。

【両面テープ使用に関する注意】

- ・固定する場所を汚れ・油分等のないように拭いてください。
- ・両面テープで固定したら24時間程度力を加えたり衝撃をあたえないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.