

品番：EA913AE-23

品名：2.0L コケ取り剤(ゼニゴケ専用/濃縮タイプ)



販売価格	5,800円(税抜) / 6,380円(税込)		
カタログ価格	5,800円(税抜) / 6,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/11 23:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2506ページ		



モデルチェンジ内容 25/02/17 ●パッケージ外観が変更しました。(No.56、57 1239)

#### 仕様

メーカー	パネフリ工業	容量	2.0L
成分	乳酸・酢酸、グレープフルーツ種子抽出物(GSE)	対象物	ゼニゴケ専用
効果発現まで	2~3日	散布面積	約120㎡(約10倍希釈)
使用方法	<ul style="list-style-type: none"><li>本品1に対し水9を加え、よくかき混ぜて10倍の希釈液を作ります。濃縮液のまま使用しないでください。</li><li>ゼニゴケに向け、全体が完全に濡れる程度にたっぷり散布し、そのまま放置します。</li><li>散布して2~3日後にはゼニゴケが枯れ始めます。緑色が少なくなってきたら枯れ始めたしるしです。(変化が見られない場合は再度散布してください)</li><li>10日から2週間後にはゼニゴケは完全に枯死し、その後、自然に分解されていきます。</li></ul>	希釈例	<ul style="list-style-type: none"><li>コケそうじゼニゴケ専用濃縮液 100ml:水900ml</li><li>コケそうじゼニゴケ専用濃縮液 200ml:水1800ml</li><li>コケそうじゼニゴケ専用濃縮液 300ml:水2700ml</li><li>コケそうじゼニゴケ専用濃縮液 400ml:水3600ml</li><li>コケそうじゼニゴケ専用濃縮液 500ml:水4500ml</li></ul>

外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。

コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。

化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。

コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。

濃縮タイプ

非農耕地専用

駆除が難しいゼニゴケを強力に枯らす駆除剤です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.