

品番：**EA913CD-11B**

品名：330×275×100mm カセットコンロ



販売価格	<b>4,500円</b> (税抜) / 4,950円(税込)		
カタログ価格	4,500円(税抜) / 4,950円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 8</b> (2026/05/03 04:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2077ページ2448ページ		



#### 仕様

メーカー	東邦金属工業	型番	V-33
サイズ	330(W)×275(D)×100(H)mm	火力	3.3kW(2800kcal)
点火方式	圧電点火式	安全装置	圧力感知安全装置離脱型
ガス消費量	約236g/h	材質	ブリキ
重量	1.4kg		

耐久性重視の頑丈なボディ

火力安定装置(ヒートパネル)搭載

丈夫で軽くサビにくいアルミ合金製汁受皿付き

ボンベの脱着が簡単マグネット式を採用

※適用カセットガスは下記商品を使用ください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.