

品番：EA913FA-7

品名：コンロ(ガソリン用)



販売価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)			
カタログ価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/04 21:02現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	新富士バーナー	型番	SOD-371
商品名	MUKAストーブ	燃焼時間(720ml使用時)	強火:約1.5時間、中火:約2.2時間
火力	4.7kW(4000kcal/h)	サイズ	使用時:135(W)×135(D)×80(H)mm(本体のみ)、収納時:80(W)×65(D)×80(H)mm(本体のみ)
重量	本体+ホース:163g、スマートポンプ:164g	材質	バーナー:アルミダイキャスト、ゴトク・スタビライザー:ステンレス、ポンプ本体・ダイヤル:樹脂、ポンプハンドル:真鍮(ニッケルメッキ)、ホース:フッ素ゴム(中)・ステンレス(外)、ピストンシリンダー:アルミ
使用燃料	自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン	付属品	スマートポンプ、吸気パイプ、風防、遮熱版、メンテナンスキット、専用収納ケース

燃料ボトルは別売です。また燃料ボトルにガソリンは入っていません。

点火時の予熱は不要です。

自動車用ガソリンも使用できるコンロです。

屋外使用専用です。
圧力インジケーターで、点火に適したボンベ内の圧力を視覚で確認できます。
フレキシブルホース しなやかな取り回しができる柔軟なホースと回転式ジョイントにより、使用中も本体との干渉がほとんどありません。
コントロールダイヤル 点火→燃焼→火力微調整→消化 一連の操作をひとつのダイヤルに集約しました。
シンプルで強いボディ。しかも軽量コンパクトを実現。
独創的なゴトクの回転により、コンパクト性と耐荷重性を両立しました。 収納時はステンレス製のガードバーとしてバーナー本体を守ります。
鍋底にムラなく熱を伝える火口形状。調理道具に熱を加えるためのストーブに徹した炎をつくり出します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.