

品番：EA913VM-29B

品名：240mm/ 6.0L 両手鍋(ステン製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,000円(税抜) / 9,900円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,000円(税抜) / 9,900円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/05/02 08:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2116ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------|-------------------------------|--------|--|
| メーカー | ツヴァイリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 40583-240 |
| シリーズ | ヘンケルス(HENCKELS) | 容量 | 6.0L |
| 直径 | 240mm(外寸:255mm) | 深さ | 138mm |
| 重量 | 8200g | 材質 | 本体:18-10ステンレススチール 底:18-0ステンレススチール ハンドル:シリコン+18-10ステンレススチール ふた:強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール |
| 対応熱源 | IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン | 表面仕上げ | サテン加工 |
| 底構造 | カプセル構造 | オープン対応 | ○ |
| 電磁調理器IH200V対応 | | | |
| 食洗器使用可 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.