

品番：EA913VM-66

品名：230mm/2.35L 両手鍋(ブラック)



販売価格	29,000円(税抜) / 31,900円(税込)		
カタログ価格	29,000円(税抜) / 31,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/14 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2116ページ		



仕様

メーカー	ツヴィリングJ.A.ヘンケルス	型番	40500-231
シリーズ	ストウブ(STAUB)	容量	2.35L
直径	230×197mm	深さ	90mm
材質	鋳鉄(3層エマイユ加工)	重量	3400g
ハンドル長	20mm	カラー	ブラック
使用温度範囲	-20~+240℃	コーティング	Black Matt
内部コーティング	エナメル	対応	・IHコンロ ・オープン ・冷凍 ・コンロトップセーフ ・食洗機

電磁調理器IH200V、オープンにも使えます。

熱伝導性、保温性の高い鍋です。

鍋内部のザラザラ加工により、油なじみがよくなり、焦げ付きを防げます。

楕円のフォルムは、魚丸ごとや、野菜そのままなど、食材に合わせた調理が可能です。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.